




# BRAVO

Le premier "Gel-Box" avec borne intégrée.


## AVANTAGES

- ▶ Prêtes à l'emploi, rapides et re-accessibles!
- ▶ Pour des fils isolés, rigides ou souples de 1 à 6 mm<sup>2</sup>.
- ▶ Peut être immédiatement mis sous tension.
- ▶ Pour les connexions droites ou dérivées.
- ▶ Pour des connexions unipolaires et tripolaires.
- ▶ Petites, compactes et transparentes.
- ▶ Pré-remplis avec du gel pas classifié comme dangereux selon la Directive CLP et sans date de péremption.



### Prestations électrique:

- CEI EN 50393 le cas échéant (avec test sous charge d'eau du terminal dans la boîte).
- Classe 2 selon la normative CEI 64-8.

🔹 Gel: UL 94-HB 

🔹 Température de fonctionnement: 90°

🔹 Température de pose: -40°C / +50°C

🌊 Pour utilisation immergée


🔧 Pour utilisation enterrée

🌿 Halogen-free Gel




☀️ UV resistant

**IPX8**  
OFFICIALLY  
TESTED | **IMQ**

## MINI BRAVO




- 1 CONNECTEZ 2 BLOQUEZ 3 FERMEZ



## BRAVO

| PRODUIT / Cod.Art.           | Formation et section des conducteurs |                        | Pièces par emballage | Dimensions (mm) |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
|                              | Droit ou passant (N° x mm²)          | Dérivé (N° x mm²)      |                      |                 |
| <b>BRAVO 1-6</b><br>BRAVO1-6 | 1 x 1 - 6                            | 1 x 1 - 6              | 1 pièce Blister      | 50 x 29 x 22    |
| <b>BRAVO 3-6</b><br>BRAVO3-6 | 2 x 1 - 6<br>3 x 1 - 6               | 2 x 1 - 6<br>3 x 1 - 6 | 1 pièce Blister      | 53 x 49 x 22    |



## MINI BRAVO

| PRODUIT / Cod.Art.                | Formation et section des conducteurs |                   | Pièces par emballage | Dimensions (mm) |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
|                                   | Droit ou passant (N° x mm²)          | Dérivé (N° x mm²) |                      |                 |
| <b>MINI BRAVO 1</b><br>MINIBRAVO1 | 1 x 1 - 4                            | 1 x 1 - 4         | 3 pièces Blister     | 41 x 28 x 19    |
| <b>MINI BRAVO 2</b><br>MINIBRAVO2 | 2 x 1 - 4                            | 2 x 1 - 4         | 1 pièce Blister      | 45 x 37 x 24    |
| <b>MINI BRAVO 3</b><br>MINIBRAVO3 | 3 x 1 - 4                            | 3 x 1 - 4         | 1 pièce Blister      | 53 x 39 x 24    |

